


# Технический паспорт

Биметаллический разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30-40 мм



- для соединения круглых и плоских проводников: Rd 8-10 x FL 30-40, FL 30 x FL 30-40;
- с 2 шестигранными болтами M8 x 20 из нержавеющей стали (VA);
- промежуточная пластина из алюминия/меди;
- верхняя часть из меди, нижняя часть из нержавеющей стали.

**Cu** Медь

## Исходные данные


Артикульный номер	5336503
Тип	233 A ZV
Обозначение 1	Разделительная вставка
Обозначение 2	биметаллический соединитель
Производитель	OBO
Размер	FL30x8-10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	10,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6154 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Биметаллический разделительный зажим для круглых проводников Rd 8-10 и плоских проводников FL 30-40 мм



## Размеры



## Технические характеристики

Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 x FL30-40 мм
Материал верхней части	Cu
Материал нижней части	VA
биметаллический соединитель	да
Промежуточная пластина	да