


Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 230 мм

Артикульный номер: 6023584



Скоба крышки применяется для лучшей и более простой прокладки кабелей в коробе для монтажа электроустановочных изделий WDK. Фиксатор крышки передвигается по всей длине короба. Фиксатор крышки защелкивается с одной стороны и ставится вперед. Таким образом получается отверстие 30°, это позволяет легко укладывать провода. Начиная с ширины канала 110 мм верхнюю клемму можно также использовать для монтажных работ.




PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6023584
Тип	2370 230
Обозначение 1	Верхняя клемма
Производитель	OBO
Размер	230mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1359 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	36 мм
Ширина	216,2 мм
Размер a	216,2 мм
Размер b	36 мм

Технический паспорт

Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала
230 мм

Артикульный номер: 6023584



Технические характеристики

Вид крепления	С фиксатором
Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
С выравниванием потенциалов	нет
Ширина верхних крышек	230 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C