

Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 100 мм

Артикульный номер: 6026990



Разделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высотой 100 мм при наличии различных уровней напряжения. Разделительная перегородка крепится на дно короба.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 6026990 |
| Тип | 2371 100 |
| Обозначение 1 | Перегородка |
| Производитель | OBO |
| Размер | 100x2000mm |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 40 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,7101 кг CO ₂ e / 1 Метр |


Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 100 мм

Артикульный номер: 6026990



Размеры



| | |
|--------|----------|
| Длина | 2 000 мм |
| Ширина | 12,6 мм |
| Высота | 87,4 мм |

Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 100 мм

Артикульный номер: 6026990



Технические характеристики

| | |
|--|------------|
| Исполнение | Отдельный |
| Вид крепления | Вставной |
| Не содержит галогенов | нет |
| Глубина канала | 100 мм |
| Вид защиты | IP30 |
| Коэффициент прочности самогасящийся | IK04 да |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |