Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм

Артикульный номер: 6023096



Перегородка для разделения внутреннего пространства коробов высотой 40 мм и электромонтажных колонн при наличии разных уровней напряжения.
Разделительная перегородка крепится на дно короба.

PVC Поливинилхлорид

Исходные данные


Артикульный номер	6023096
Тип	2371 40
Обозначение 1	Перегородка
Производитель	OBO
Размер	40x2000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	13,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3138 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм

Артикульный номер: 6023096

Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	12,6 мм
Высота	28,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	Вставной
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	40 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C