

Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 60 мм

Артикульный номер: 6023118

OBO
BETTERMANN



Разделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высотой 60 мм при наличии различных уровней напряжения. Разделительная перегородка крепится на дно короба.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6023118
Тип	2371 60
Обозначение 1	Перегородка
Производитель	OBO
Размер	60x2000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	17 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,5121 кг CO2e / 1 Метр


Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 60 мм

OBO
BETTERMANN

Артикульный номер: 6023118

Размеры



Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	Вставной
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	60 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности самогасящийся	IK04 да
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-5 С