

Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 80 мм

Артикульный номер: 6026982



Разделительная перегородка для деления внутреннего пространства коробов WDK высотой 80 мм при наличии различных уровней напряжения. Разделительная перегородка крепится на дно короба.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	6026982
Тип	2371 80
Обозначение 1	Перегородка
Производитель	OBO
Размер	80x2000mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	33 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5987 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Перегородка для каналов WDK, высота канала 80 мм

Артикульный номер: 6026982



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	12,6 мм
Высота	67 мм

Технические характеристики

Исполнение	Отдельный
Вид крепления	Вставной
Не содержит галогенов	нет
Глубина канала	80 мм
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
самогасящийся	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C