

Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 40 мм

Артикульный номер: 6027601



Крышка для закрытия кабельных коробов.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6027601 |
| Тип | 2410 40CW |
| Обозначение 1 | Верхняя часть |
| Обозначение 2 | для WDK |
| Производитель | OBO |
| Размер | 40x2000mm |
| Цвет | кремовый; RAL 9001 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 11,3 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,214 кг CO ₂ e / 1 Метр |


Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 40 мм

Артикульный номер: 6027601



Размеры



| | |
|--------|----------|
| Длина | 2 000 мм |
| Ширина | 40 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Не содержит галогенов | нет |
| Вид защиты | IP30 |
| Коэффициент прочности | IK04 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |