

# Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 40 мм

Артикульный номер: 6191568



Крышка для закрытия кабельных коробов.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6191568
Тип	2410 40RW
Обозначение 1	Верхняя часть
Обозначение 2	для WDK
Производитель	OBO
Размер	40x2000mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	11,3 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2489 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 40 мм

Артикульный номер: 6191568



## Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	40 мм

## Технические характеристики

Повышение живучести конструкции	нет
Не содержит галогенов	нет
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK04
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-5 C