

Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 60 мм

Артикульный номер: 6022685



Крышка для закрытия кабельных коробов.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

| | |
|--|--------------------------------------|
| Артикульный номер | 6022685 |
| Тип | 2410 60GR |
| Обозначение 1 | Верхняя часть |
| Обозначение 2 | для WDK |
| Производитель | OBO |
| Размер | 60x2000mm |
| Цвет | серый камень; RAL 7030 |
| Материал | Поливинилхлорид |
| Минимальная единица продажи | 2 |
| Единица расхода | Метр |
| Масса | 15,4 кг |
| Единица веса | кг/100 м |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,3673 кг CO ₂ e / 1 Метр |


Технический паспорт

Крышка для короба WDK высотой 60 мм

Артикульный номер: 6022685



Размеры



| | |
|--------|----------|
| Длина | 2 000 мм |
| Ширина | 60 мм |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|------|
| Повышение живучести конструкции | нет |
| Не содержит галогенов | нет |
| Вид защиты | IP30 |
| Коэффициент прочности | IK04 |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C |
| Диапазон рабочих температур мин. | -5 C |