


Технический паспорт

Т-образный соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5311152



- с 2 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)



Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5311152
Тип	245 8-10 CU
Обозначение 1	Т - образный соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11,56 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3284 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Т-образный соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм

Артикульный номер: 5311152



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Т - образный соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет