


# Технический паспорт

Т-образный соединитель для круглых проводников Rd  
8-10 мм, с тройным креплением  
Артикульный номер: 5311268



- с 3 шестигранными болтами M6 x 16 (VA)
- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)



**Cu** Медь

## Исходные данные


Артикульный номер	5311268
Тип	247 8-10 CU
Обозначение 1	Т - образный соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	10,75 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4534 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Т-образный соединитель для круглых проводников Rd  
8-10 мм, с тройным креплением  
Артикульный номер: 5311268



## Размеры



## Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Т - образный соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет