


Технический паспорт

Т-образный соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм, с тройным креплением
Артикульный номер: 5311209



• с 3 шестигранными винтами M6 x 16 (VA)



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 5311209 |
| Тип | 247 8-10 FT |
| Обозначение 1 | Т - образный соединитель |
| Производитель | OBO |
| Размер | 8-10mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 10,934 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,3008 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт

Т-образный соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм, с тройным креплением
Артикульный номер: 5311209



Размеры



Технические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Вид крепежного винта | Болт с шестигранной головкой |
| Вид соединителя | Т - образный соединитель |
| Токопроводящая способность | N/50 кА |
| Подходит для соединения | Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Посадка | Rd 8-10 мм |
| Промежуточная пластина | нет |