


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников Rd 6-8 / 8-10 мм

Артикульный номер: 5311410



- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали
- с пружинной шайбой по DIN 137
- в соответствии с требованиями VDE 0185-305 (IEC 62305)



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5311410
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	Vario
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	13,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа круглых проводников Rd 6-8 / 8-10 мм


Артикульный номер: 5311410



Размеры



Размер A 40 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	RD 6-8 / 8-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	да