


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикульный номер: 5311500



- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5311500
Тип	249 8-10 ST
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	Vario
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	9,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа

Артикульный номер: 5311500




Размеры



Размер A

40 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	5,6 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	нет