


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа A4

Артикульный номер: 5311404



- Для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений;
- Элемент в сборе из A4
- Быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из высококачественной нержавеющей стали
- Отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305).



A4

Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404

Исходные данные

Артикульный номер	5311404
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	Vario
Производитель	OBO
Размер	40x40mm
Материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	9,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединитель Vario для быстрого монтажа A4


Артикульный номер: 5311404



Размеры



Длина	40 мм
Размер A	40 мм



Технические характеристики

Подключение	Сплошной круг
Применение TBS	Телекоммуникационные модули
Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Универсальная соединительная клемма
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	1,4 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	8 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	8 мм
Промежуточная пластина	нет