


Технический паспорт

Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника

Артикульный номер: 5313058



- для арматуры диаметром 6-22 мм и плоских проводников 50 x 4
- устанавливается с помощью болтов M10 x 40
- версия ...-AS с болтами M10 x 20
- простой монтаж благодаря сквозному продольному отверстию



St

Сталь

Исходные данные

Артикульный номер	5313058
Тип	250 A
Обозначение 1	Диагональный соединитель
Производитель	OBO
Размер	88x30x45
Материал	Сталь
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	шт.
Масса	28,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника


Артикульный номер: 5313058



Размеры



Размер A	30 мм
Размер B	88 мм
Размер L	40 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Ширина плоского провода, провод 2, макс.	50
Ширина плоского провода, провод 2, мин.	0
Подходит для соединения	Прочее
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	7,3 кА
Посадка	Rd 6-22/ max. FL50 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	22 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм