


# Технический паспорт

## Диагональный соединитель с болтом

Артикульный номер: 5313066



- для соединения стальной арматуры  $\varnothing$  6-22 мм и плоского проводника 50 x 4;
- с болтами M10 x 25;
- простой монтаж благодаря сквозному отверстию;
- с болтом M10 x 40, 2 шайбами и 2 гайками.



St

Сталь

F

огневое цинкование

### Исходные данные

Артикульный номер	5313066
Тип	250 A-BO
Обозначение 1	Диагональный соединитель
Обозначение 2	с приваренным болтом
Производитель	OBO
Размер	88x30x70
Материал	Сталь
Поверхность	Горячая оцинковка
Стандарт поверхности	DIN 267, Teil 10
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	30,994 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,5571 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Диагональный соединитель с болтом

Артикульный номер: 5313066



### Размеры



Размер L 25 мм

### Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Ширина плоского провода, провод 2, макс.	5
Ширина плоского провода, провод 2, мин.	0
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 6-22/мах. FL50 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	22 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм