


Технический паспорт

Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника

Артикульный номер: 5313023



- Для арматуры диаметром 6-22 мм и плоских проводников 50 x 4
- Устанавливается с помощью винтов M10 x 40
- Версия ...-AS с винтами M10 x 20
- Простой монтаж благодаря открытому продольному отверстию



A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5313023
Обозначение 1	Диагональный соединитель
Производитель	OBO
Размер	88x30x45
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	21,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника


Артикульный номер: 5313023



Размеры



Размер A	30 мм
Размер B	88 мм
Размер L	40 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Ширина плоского провода, провод 2, макс.	50
Ширина плоского провода, провод 2, мин.	0
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 6-22/max. FL50 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	22 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм
Промежуточная пластина	нет