


Технический паспорт

Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника

Артикульный номер: 5313031



- для арматуры диаметром 6-22 мм и плоских проводников 50 x 4
- устанавливается с помощью болтов M10 x 40
- версия ...-AS с болтами M10 x 20
- простой монтаж благодаря сквозному продольному отверстию



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5313031
Обозначение 1	Диагональный соединитель
Производитель	OBO
Размер	88x30x45
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	26 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника


Артикульный номер: 5313031



Размеры



Размер А	30 мм
Размер В	88 мм
Размер L	20 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Ширина плоского провода, провод 2, макс.	50
Ширина плоского провода, провод 2, мин.	0
Подходит для соединения	Прочее
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °С)	7,3 кА
Посадка	Rd 6-22/ max. FL50 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	22 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм
Промежуточная пластина	нет