


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5312922



- Соответствует требованиям стандарта VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Подходит для Rd 8-10 x Rd 8-10
- Подходит для Rd 8-10 x FL30
- Подходит для FL30 x FL30
- Монтаж с помощью 2 винтов с шестигранной головкой M8 x 20 (F)



A2

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5312922
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	10,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5312922



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	1,4 кА
Посадка	Rd 8-10/FL30 мм
Промежуточная пластина	нет