


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5312345



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5312345
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	38,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5312345



Размеры



Размер А	60 мм
Размер В	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 16
Посадка	Rd 8-10 x 16 мм
Промежуточная пластина	да