
Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4

Артикульный номер: 5312318



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (ГОСТ Р МЭК 62305)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8

A4 Нержавеющая высококачественная сталь

Исходные данные


Артикульный номер	5312318
Тип	252 8-10 V4A
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	27,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,4815 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт


Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм A4

Артикульный номер: 5312318

Размеры



Размер A	60 мм
Размер B	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	да