


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников

Артикульный номер: 5312656



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8



A4

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный номер	5312656
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	28,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников


Артикульный номер: 5312656



Размеры



Размер А	60 мм
Размер В	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Посадка	Rd 8-10/FL30 мм
Промежуточная пластина	нет