


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной, широкий
Артикульный номер: 5312294



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (ГОСТ Р МЭК 62305)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован с 4 шестигранными болтами M8 x 25 и 4 шестигранными гайками M8



A4

Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные



Артикульный номер	5312294
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	с промежуточной пластиной
Производитель	OVO
Размер	8-10mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	2800
Единица расхода	Шт.
Масса	28,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной, широкий
Артикульный номер: 5312294



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	да