


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников DIN FT

Артикульный номер: 5312302



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5312302
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	8-10xFL30
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3600
Единица расхода	Шт.
Масса	25 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников DIN FT


Артикульный номер: 5312302



Размеры



Размер А	60 мм
Размер В	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Посадка	Rd 8-10/FL30 мм
Промежуточная пластина	нет