


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников, в соответствии с DIN
Артикульный номер: 5312308



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8



A4 Нержавеющая сталь 1.4401

Исходные данные

Артикульный номер	5312308
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	8-10xFL30
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Минимальная единица продажи	3600
Единица расхода	Шт.
Масса	23,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников, в соответствии с DIN


Артикульный номер: 5312308



Размеры



Размер A	60 мм
Размер B	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / плоский проводник FI 30
Посадка	Rd 8-10/FL30 мм