


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины A4

Артикульный номер: 5312582



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)



A4

Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404

Исходные данные

Артикульный номер	5312582
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	60x60
Материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	23,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,2031 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников без промежуточной пластины A4

Артикульный номер: 5312582



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет