
Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5312604



- Соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Подгонка: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Смонтировано с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	5312604
Тип	253 8X8
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	22,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,5112 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт


Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм

Артикульный номер: 5312604

Размеры



Размер A	60 мм
Размер B	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	нет