


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222124



Зажимная скоба 12.5 мм



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2222124
Тип	255 12.5 LGR
Обозначение 1	Зажимная скоба
Производитель	OBO
Размер	12,5mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,078 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0044 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222124



Размеры



Размер d	12,3 мм
Размер e	14 мм
Размер s	1,2 мм
Размер x	2,8 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	12,5
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Номинальный диаметр	12,5 мм
Устойчив к УФ	нет