


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222167



Зажимная скоба 16 мм



PA Полиамид

### Исходные данные

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер  | 2222167                             |
| Тип  | 255 16 LGR                          |
| Обозначение 1  | Зажимная скоба                      |
| Производитель  | OBO                                 |
| Размер   | 16mm                                |
| Цвет   | светло-серый; RAL 7035              |
| Материал   | Полиамид                            |
| Минимальная единица продажи                                | 100                                 |
| Единица расхода  | Шт.                                 |
| Масса  | 0,126 кг                            |
| Единица веса   | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,0062 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

## Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222167



### Размеры



|          |         |
|----------|---------|
| Размер d | 15,8 мм |
| Размер e | 16 мм   |
| Размер s | 1,5 мм  |
| Размер x | 3,2 мм  |

### Технические характеристики

|  |                    |
|--|--------------------|
| Количество кабелей/труб                        | 1                  |
| Исполнение                                     | Закрытый           |
| Вид крепления                                  | отверстие под винт |
| для диаметра                                   | 16                 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет                |
| Не содержит галогенов                          | да                 |
| В пластмассовой оболочке                       | нет                |
| Номинальный диаметр                            | 16 мм              |
| Устойчив к УФ                                  | нет                |