


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222175



Зажимная скоба 17.5 мм



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	2222175
Тип	255 17.5 LGR
Обозначение 1	Зажимная скоба
Производитель	OBO
Размер	17,5mm
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,123 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0065 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222175



Размеры



Размер d	17,2 мм
Размер e	17 мм
Размер s	1,5 мм
Размер x	3,2 мм

Технические характеристики

Количество кабелей/труб	1
Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	17,5
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Не содержит галогенов	да
В пластмассовой оболочке	нет
Номинальный диаметр	17,5 мм
Устойчив к УФ	нет