


Технический паспорт

Крестовой соединитель для плоских проводников, с промежуточной пластиной

Артикульный номер: 5314518



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: макс FL 30 x FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M6 x 20 (F)



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5314518
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	16,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для плоских проводников, с
промежуточной пластиной


Артикульный номер: 5314518



Размеры



Размер A	52 мм
Размер B	52 мм
Размер L	52 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Посадка	max. FL30 мм
Промежуточная пластина	да