


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222051



Зажимная скоба 5.2 мм



PA Полиамид

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 2222051 |
| Тип | 255 5.2 LGR |
| Обозначение 1 | Зажимная скоба |
| Производитель | OBO |
| Размер | 5,2mm |
| Цвет | светло-серый; RAL 7035 |
| Материал | Полиамид |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,039 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0023 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крепежная скоба

Артикульный номер: 2222051



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Размер d | 5 мм |
| Размер e | 9,5 мм |
| Размер s | 1 мм |
| Размер x | 1,8 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Количество кабелей/труб | 1 |
| Исполнение | Закрытый |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| для диаметра | 5,2 |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет |
| Не содержит галогенов | да |
| В пластмассовой оболочке | нет |
| Номинальный диаметр | 5,2 мм |
| Устойчив к УФ | нет |