


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников A2

Артикульный номер: 5314720



256/A-DIN...: Крестовой соединитель для плоского проводника

- Подходит макс. для FL30 мм
- Без промежуточной пластины
- Монтаж с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8
- DIN 48845, форма H



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5314720
Тип	256 A-DIN 30 VA
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	27,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1874 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников
A2


Артикульный номер: 5314720



Размеры



Размер А	60 мм
Размер В	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Посадка	max. FL30 мм
Промежуточная пластина	нет