


# Технический паспорт

Крестовой соединитель для плоских проводников без промежуточной пластины FT  
Артикульный номер: 5314572



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- посадка: макс FL 30 x FL 30 или макс FL 40 x FL 40
- без промежуточной пластины
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8 (F)



**St** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


Артикульный номер	5314572
Тип	256 S6 FT
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	без промежуточной пластины
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	3600
Единица расхода	Шт.
Масса	22,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4908 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Крестовой соединитель для плоских проводников без промежуточной пластины FT  
Артикульный номер: 5314572



## Размеры



Размер А	60 мм
Размер В	60 мм



## Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	Н/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Посадка	max. FL30 мм