


Технический паспорт

Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, M6 x 20
Артикульный номер: 5315654



- с 2 болтами с шестигранной головкой M6 x 20 из нержавеющей стали (V2A)



CuZn Латунь
37

Cu омедненный

Исходные данные


Артикульный номер	5315654
Тип	260 8-10 MS
Обозначение 1	Параллельное соединение
Производитель	OBO
Размер	8/8mm
Материал	латунный
Поверхность	омедненный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	15,82 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0666 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Параллельный соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, M6 x 20
Артикульный номер: 5315654



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Параллельный соединитель
Токопроводящая способность	N/50 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 6–10 / Rd 6–10
Посадка	Rd 6-10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 1, мин.	6 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, макс.	10 мм
Диаметр круглого провода, провод 2, мин.	6 мм
Промежуточная пластина	нет