


Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 5 мм

Артикульный номер: 5317452



- для фальца толщиной до 5 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности;
- с 4 шестигранными болтами M6 x 12;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Cu Медь

Исходные данные

Артикульный номер	5317452
Тип	271 CU
Обозначение 1	Клемма
Производитель	OBO
Размер	8/10mm
Материал	Медь
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	15,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 5 мм

Артикульный номер: 5317452



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	5 мм