


Технический паспорт

Соединитель для стержней заземления и плоских проводников

Артикульный номер: 5001412



- для стержней заземления ST, BP, OMEX и LightEarth;
- для монтажа на плоских проводниках;
- с шестигранным болтом для монтажа на плоском проводнике.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5001412
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	для заземлителя OMEX
Производитель	OBO
Размер	25mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	38,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.



Технический паспорт

Соединитель для стержней заземления и плоских проводников

Артикульный номер: 5001412



Размеры



Размер A	89 мм
Размер B	119 мм

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	25 мм
для глубинного заземлителя	25 мм
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	8,5 кА
Промежуточная пластина	нет