


Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 10 мм

Артикульный номер: 5317223



- для фальца толщиной до 10 мм;
- для прокладки проводников вдоль и поперек поверхности с помощью 2 шестигранных болтов M8 x 10 и 2 шестигранных болтов M8 x 16 (F);
- 273 медь: с шестигранными болтами из нержавеющей стали (VA).



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5317223
Тип	273 8-10
Обозначение 1	Клемма
Производитель	OBO
Размер	8/10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	17,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4836 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Фальцевая клемма с диапазоном зажима до 10 мм

Артикульный номер: 5317223



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Фальцевая клемма
Токопроводящая способность	N/50 кА
Посадка	Rd 8-10 мм
Диапазон зажима макс.	10 мм