


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001617



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для соединения круглых проводников Rd 8-10 или плоских проводников до FL 40
- с промежуточной пластиной
- с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10

Исходные данные

Артикульный номер	5001617
Тип	2760 20 VA
Обозначение 1	Скоба с зажим д.подкл провод
Обозначение 2	д.круглого и плоского провода
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	28,286 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,5632 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001617



Размеры



Размер A	101 мм
----------	--------

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	20 мм
для глубинного заземлителя	20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Посадка	Rd 8-10/FL40 мм
Промежуточная пластина	да
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной макс.	10 мм