


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001749



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для соединения проводов круглого сечения Rd 8-10 или плоских проводов до FL 40
- с промежуточной пластиной
- с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10

Исходные данные

Артикульный номер	5001749
Обозначение 1	Соединительная накладка
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	32,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001749



Размеры



Размер A 101 мм

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	20 мм
для глубинного заземлителя	20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с; ≤ 300 °C)	7,9 кА
Посадка	Rd 8-10/FL40 мм
Промежуточная пластина	да
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной макс.	10 мм