


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001625



- соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- для соединения проводов круглого сечения Rd 8-10 или плоских проводов до FL 40
- с промежуточной пластиной
- с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5001625
Тип	2760 B-20 VA
Обозначение 1	Соединительная накладка
Обозначение 2	для круглой проволоки
Производитель	OBO
Размер	20mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	32,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,549 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Универсальный соединитель для стержней заземления

Артикульный номер: 5001625



Размеры



Размер A	101 мм
----------	--------

Технические характеристики

Модель	Соединительная клемма
Подключение заземления, диаметр	20 мм
для глубинного заземлителя	20 мм
Подходит для диаметра круглого провода, макс.	10 мм
Подходит для диаметра круглого провода, мин.	8 мм
Посадка	Rd 8-10/FL40 мм
Промежуточная пластина	нет
Диапазон зажима макс.	10 мм
Диапазон зажима мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной мин.	8 мм
Подходит для плоских проводов шириной макс.	10 мм