


Технический паспорт

Соединительная скоба-перемычка

Артикульный номер: 5320712



- с 1 соединительным отверстием \varnothing 11 мм;
- с 2 x 5 отверстиями для закрепления \varnothing 4,2 мм;
- с 2 x 2 отверстиями для закрепления \varnothing 6,9 мм.




Alu Алюминий


Исходные данные

Артикульный номер	5320712
Тип	288 DIN
Обозначение 1	Скоба-перемычка
Производитель	OBO
Размер	170x30x33
Материал	Алюминий
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	2,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0091 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Длина	170 мм
Ширина	30 мм
Высота	32 мм
Размер В	30 мм
Размер Н	32 мм



Технический паспорт

Соединительная скоба-перемычка

Артикульный номер: 5320712



Технические характеристики

Промежуточная пластина	нет
------------------------	-----