


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M6
Артикульный номер: 1385119



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Подходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.

Исходные данные


Артикульный номер	1385119
Тип	2900WM6 48.5 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Производитель	OBO
Размер	1 1/2"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	8,872 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2043 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт


Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М6
Артикульный номер: 1385119



Размеры



Длина	88 мм
Ширина	20 мм
Размер A	88 мм
Размер B	72 мм
Размер D	48,5 мм
Размер d мин.	48,5 мм
Размер t	2,5 мм
Размер t1 (мм)	2
Размер x	3 мм



Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	48,5
Для труб диаметром	M50
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M6
Размер	1 1/2"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2,5 мм
Винт	M6 x 18
Диапазон зажима D макс.	48,5 мм
Диапазон зажима D мин.	45,5 мм
Устойчив к УФ	да