


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M8
Артикульный номер: 1387170



Подходит для резьбы M8 Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные


Артикульный номер	1387170
Тип	2900WM8 88 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M8
Производитель	OBO
Размер	3"
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	23,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,4973 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция М8
Артикульный номер: 1387170



Размеры



Длина	138 мм
Ширина	20 мм
Размер А	138 мм
Размер В	118 мм
Размер D	88 мм
Размер d мин.	88 мм
Размер t	3 мм
Размер t1 (мм)	3
Размер x	5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 88
Для труб диаметром	M95
Подходит для зоны противопожарной безопасности	нет
Резьба	M8
Размер	3"
Не содержит галогенов	нет
В пластмассовой оболочке	нет
Размер отверстий	M8 мм
Прочность материала	3 мм
Винт	M6 x 18
Диапазон зажима D макс.	88 мм
Диапазон зажима D мин.	83 мм
Устойчив к УФ	да