

Технический паспорт

Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикульный номер: 2153870



Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания угловых секций 90°. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° С.



PVC Поливинилхлорид

Исходные данные

Артикульный номер	2153870
Тип	2953 В M32 LGR
Обозначение 1	Угловая секция Quick-Pipe 90°
Производитель	OBO
Размер	M32
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	3,917 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

Размер В	38,7 мм
Размер L	102,7 мм
Размер L1	42 мм
Размер R	22 мм

Технический паспорт

Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикульный номер: 2153870



Технические характеристики

Исполнение	Без резьбы
Гибкость	нет
Для номинального диаметра трубы	32 мм
Не содержит галогенов	нет
С инспекционным отверстием и крышкой	нет
С муфтой	нет
Сатинированная поверхность	нет
Полированная поверхность	нет
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	0 C
Угол дуги	90 °
Двухсекционный	да