

Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Артикульный номер: 2149309



Огнестойкий наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см —, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 2149309 |
| Тип | 2955 F M20 STGR |
| Обозначение 1 | Зажим Quick |
| Обозначение 2 | трудновоспламеняющийся |
| Производитель | OBO |
| Размер | M20 |
| Цвет | серый камень; RAL 7030 |
| Материал | Полипропилен |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 0,325 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0151 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Артикульный номер: 2149309



Размеры



| | |
|----------|---------|
| Размер A | 30,3 мм |
| Размер B | 16 мм |
| Размер C | 14 мм |
| Размер D | 19,4 мм |
| Размер E | 9 мм |
| Размер F | 4,2 мм |
| Размер h | 10 мм |
| Размер H | 29,5 мм |

Технические характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Подключается в ряд | да |
| Количество кабелей/труб | 1 |
| Параметры вытягивания | 75 N |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| Трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C |
| Закрытый | нет |
| Не содержит галогенов | да |
| Со вставкой | нет |
| Номинальный размер/текст | M20 |
| Монтаж скобы | Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar |
| Устойчив к УФ | нет |