


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Артикульный номер: 2149375



Огнестойкий наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2149375
Тип	2955 F M40 RW
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Производитель	OBO
Размер	M40
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	0,835 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0374 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Артикульный номер: 2149375



Размеры



Размер A	57,3 мм
Размер B	16 мм
Размер C	26,0 мм
Размер D	39,2 мм
Размер E	11 мм
Размер F	4,6 мм
Размер h	12 мм
Размер H	51 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	110 N
Вид крепления	отверстие под винт
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Закрытый	нет
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер/текст	M40
Монтаж скобы	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Диапазон зажима D макс.	40 мм
Диапазон зажима D мин.	40 мм
Устойчив к УФ	нет