

Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Артикульный номер: 2149010



Наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см — , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP

Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2149010
Тип	2955 M20
Обозначение 1	Зажим Quick
Производитель	OBO
Размер	M20
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,325 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0151 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Артикульный номер: 2149010

OBO
BETTERMANN

Размеры



Размер А	30,3 мм
Размер В	16 мм
Размер С	14 мм
Размер D	19,4 мм
Размер Е	9 мм
Размер F	4,2 мм
Размер h	10 мм
Размер Н	29,5 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	75 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,09 кН
Закрытый	нет
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер/текст	M20
Монтаж скобы	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Диапазон зажима D макс.	20 мм
Диапазон зажима D мин.	20 мм
Устойчив к УФ	нет