

Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Артикульный номер: 2149016



Наружный зажим для крепления труб со стальной оплеткой, легких и тяжелых изолирующих труб и электромонтажной трубы Quick-Pipe. Универсальные возможности крепления на стене и потолке внутри помещения и снаружи в защищенной области. С продольным отверстием для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или вбиваемого дюбеля. Монтаж трубы без инструментов. Возможность размещения в ряд с зажимом OBO Multi-Quick или starQuick. Размер M16 — M32 можно привинтить на резьбу M6. Интервал между креплениями 50–60 см —, макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2149016
Тип	2955 M25
Обозначение 1	Зажим Quick
Производитель	OBO
Размер	M25
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,43 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0189 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, светло-серый

Артикульный номер: 2149016



Размеры



Размер A	36,3 мм
Размер B	16 мм
Размер C	17,5 мм
Размер D	24,3 мм
Размер E	12 мм
Размер F	4,2 мм
Размер h	10 мм
Размер N	34 мм

Технические характеристики

Подключается в ряд	да
Количество кабелей/труб	1
Параметры вытягивания	100 N
Вид крепления	отверстие под винт
Разрушающая нагрузка	0,1 кН
Закрытый	нет
Не содержит галогенов	да
Со вставкой	нет
Номинальный размер/текст	M25
Монтаж скобы	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Диапазон зажима D макс.	25 мм
Диапазон зажима D мин.	25 мм
Устойчив к УФ	нет